

Technische Daten UNICA PLUS (Änderungen vorbehalten)



Min. Außendurchmesser	80 mm
Max. Außendurchmesser	190 mm
Min. Schnittlänge	30 mm
Schnitt-Genauigkeit	+/- 0,3 mm
Verbindungssystem	halbautomatisch
Hülsenmaterial	Pappe, PVC, PP
Max. Hülsenstärke	25 mm
Min. Hülsenstärke Pappe	4 mm
Min. Hülsenstärke Plastik	3-4 mm
Beladelänge	2000, 3000, 4000 mm
Entladelänge	2000, 3000, 4000 mm

Technische Daten TCMG 175



Min. Außendurchmesser	80 mm
Max. Außendurchmesser	190 mm
Min. Schnittlänge	30 mm
Schnitt-Genauigkeit	+/- 0,3 mm
Verbindungssystem	halbautomatisch
Hülsenmaterial	Pappe, PVC, PP
Max. Hülsenstärke	25 mm
Min. Hülsenstärke Pappe	4 mm
Min. Hülsenstärke Plastik	3-4 mm
Beladelänge	2000, 3000, 4000 mm
Entladelänge	2000, 3000, 4000 mm

Technische Daten TCMG 300



Min. Außendurchmesser	80 mm
Max. Außendurchmesser	330 mm
Min. Schnittlänge	30 mm
Schnitt-Genauigkeit	+/- 0,3 mm
Verbindungssystem	halbautomatisch
Hülsenmaterial	Pappe, PVC, PP
Max. Hülsenstärke	25 mm
Min. Hülsenstärke Pappe	4 mm
Min. Hülsenstärke Plastik	3-4 mm
Beladelänge	2000, 3000, 4000 mm
Entladelänge	2000, 3000, 4000 mm

Technische Daten TCMG 175 PLUS



Min. Außendurchmesser	80 mm
Max. Außendurchmesser	190 mm
Min. Schnittlänge	30 mm
Schnitt-Genauigkeit	+/- 0,3 mm
Verbindungssystem	halbautomatisch
Hülsenmaterial	Pappe, PVC, PP
Max. Hülsenstärke	25 mm
Min. Hülsenstärke Pappe	4 mm
Min. Hülsenstärke Plastik	3-4 mm
Beladelänge	2000, 3000, 4000 mm
Entladelänge	2000, 3000, 4000 mm

Technische Daten TCRG



Min. Außendurchmesser	80 mm
Max. Außendurchmesser	330 mm
Min. Schnittlänge	20 mm
Schnitt-Genauigkeit	+/- 0,3 mm
Verbindungssystem	automatisch
Hülsenmaterial	Pappe, PVC, PP
Max. Hülsenstärke	25 mm
Min. Hülsenstärke Pappe	4 mm
Min. Hülsenstärke Plastik	3-4 mm
Beladelänge	2000, 3000, 4000 mm
Entladelänge	2000, 3000, 4000 mm

Technische Daten TCLG



Min. Außendurchmesser	80 mm
Max. Außendurchmesser	190 mm
Min. Schnittlänge	30 mm
Schnitt-Genauigkeit	+/- 0,3 mm
Verbindungssystem	automatisch
Hülsenmaterial	Pappe, PVC, PP
Max. Hülsenstärke	25 mm
Min. Hülsenstärke Pappe	4 mm
Min. Hülsenstärke Plastik	3-4 mm
Beladelänge	2000, 3000, 4000 mm
Entladelänge	2000, 3000, 4000 mm

Technische Daten TCAG



Min. Außendurchmesser	80 mm
Max. Außendurchmesser	190 mm
Min. Schnittlänge	20 mm
Schnitt-Genauigkeit	+/- 0,3 mm
Verbindungssystem	automatisch
Hülsenmaterial	Pappe, PVC, PP
Max. Hülsenstärke	25 mm
Min. Hülsenstärke Pappe	4 mm
Min. Hülsenstärke Plastik	3-4 mm
Beladelänge	2000, 3000, 4000 mm
Entladelänge	2000, 3000, 4000 mm

Technische Daten TCSG



Min. Außendurchmesser	80 mm
Max. Außendurchmesser	190 mm
Min. Schnittlänge	10 mm
Schnitt-Genauigkeit	+/- 0,1 mm
Verbindungssystem	automatisch
Hülsenmaterial	Pappe, PVC, PP
Max. Hülsenstärke	25 mm
Min. Hülsenstärke Pappe	4 mm
Min. Hülsenstärke Plastik	3-4 mm
Beladelänge	2000, 3000, 4000 mm
Entladelänge	2000, 3000, 4000 mm